

# primelase®

Extreme power. Prime results. Highest safety.

Nueva plataforma laser con diferentes longitudes de onda, que permite remover el vello en todos los fototipos de piel

**cocoon medical** presenta su nueva plataforma laser primelase, que combina tres diferentes longitudes de onda (755nm, 810nm y 1060nm) con la tecnología USP (Ultra Short Pulse) desarrollada exclusivamente por **cocoon medical**.

Modos de trabajo:

**modo estático:** 3Hz en todas las fluencias.

**modo dinámico:** Hasta 15Hz con **3ms de duración**.

La tecnología USP posiciona a primelase como la mayor innovación en el mercado para plataformas de laser de diodo

3 diferentes longitudes de onda  
exclusiva tecnología USP

755 nm USP  
ULTRA SHORT PULSE


810 nm USP  
ULTRA SHORT PULSE

1060 nm USP  
ULTRA SHORT PULSE




Spot 10x9  
755 nm  
Pico de potencia láser  
2400 W

Spot 20x9  
755 nm  
Pico de potencia láser  
4000 W



Spot 10x9  
810 nm  
Pico de potencia láser  
2400 W

Spot 30x9  
810 nm  
Pico de potencia láser  
4800 W



Spot 10x9  
1060 nm  
Pico de potencia láser  
4000 W

755  
nm

USP  
ULTRA-SHORT PULSE

Apto para fototipos de piel I y II en todas las sesiones. Especial para tonos rubios, morenos pelirrojos y vello residual.

El USP (ultra short pulse) y la alta fluencia permite eliminar el vello residual, haciendo la depilación más efectiva y acortando el número de sesiones.

Esta nueva longitud de onda convierte a la plataforma primelase en el único equipo de laser de diodo del mundo con esta longitud de onda y pico de potencia.



810  
nm

USP  
ULTRA-SHORT PULSE

Apto para todos los fototipos de vello y tipos de piel.

El pico de potencia laser de 4800w (30x9 / 270mm2) convierte a este equipo en uno de los más potentes en el mundo.

Spot más grande para tratar todos los tipos de vello:

- Acorta la duración de la sesión.
- Acorta el tiempo entre tratamientos / Mayor repetición.
- Mejores resultados con la tecnología USP.
- Spot mas grande / alta fluencia / pulso corto.



1060  
nm

USP  
ULTRA-SHORT PULSE

Apto para fototipos III con piel bronceada, IV, V y VI en todas las sesiones.

Su pico de potencia laser de 4000w permite entregar altas fluencias con gran seguridad.

Los avances en este tratamiento son:

- Tratamientos de depilación para fototipos V y VI incluso en verano.
- Mayor velocidad de tratamiento 3Hz.
- Tratamientos sin interrupciones estacionales.
- Máxima seguridad en fototipos oscuros.



## efecto primelase

Antes



Después



primelase 810 nm  
spot: 30x9

casBell  
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA & BELLEZA

www.casbell.es

957 607 626 - 659 363 539